



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCMD XCKD XCKT XCKP

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zugehöriges Gehäuse	ZCT26N12 ZCP37 ZCMD21L08R12 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCMD37L2 ZCMD61M12 ZCT27N12 ZCMD81L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT26G11 ZCP28 ZCP31 ZCP21M12 ZCT21N12 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCP21 ZCP29 ZCT25P16 ZCD39 ZCMD21L5 ZCD27 ZCD21M12 ZCT28P16 ZCMD29L1 ZCMD37L5 ZCD28 ZCT25N12 ZCD37 ZCMD25L2 ZCT26P16 ZCMD21L1 ZCD35 ZCMD61C12 ZCD29 ZCMD21L08U78 ZCD26 ZCMD29L2 ZCP27 ZCMD39L5 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP29M12 ZCT28N12 ZCT27P16 ZCP26 ZCP35 ZCT21P16 ZCMD39L2 ZCP25 ZCD21 ZCP39 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCD25 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT21G11 ZCMD81L2
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kugellagerkolben Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Multidirektionaler Ansatz

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	1,5 cm
VPE 1 Gewicht	19,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	250
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,975 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	8000
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	177 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------