





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKS XCKM XCKL

Zugehöriges Gehäuse	ZCKL5H7
	ZCKSD31H29
	ZCKMD31H7
	ZCKLD35H7
	ZCKMD37
	ZCKS1H29
	ZCKS9
	ZCKM7H7
	ZCKM1H7
	ZCKM8H7
	ZCKM8
	ZCKMD35H29
	ZCKLD37
	ZCKS5H29
	ZCKLD37H7
	ZCKM1
	ZCKM5H29
	ZCKM6H7
	ZCKLD35
	ZCKS2H29
	ZCKM9H29
	ZCKS1
	ZCKSD39H29
	ZCKSD39
	ZCKS5
	ZCKL6H7
	ZCKS6
	ZCKMD35
	ZCKL8H7
	ZCKS9H29
	ZCKM1H29
	ZCKSD37
	ZCKL1
	ZCKMD31
	ZCKM7H29
	ZCKM7
	ZCKSD35
	ZCKMD39
	ZCKLD39
	ZCKL5
	ZCKS8H29
	ZCKLD31
	ZCKM5
	ZCKMD39H7
	ZCKSD37H29
	ZCKMD37H7
	ZCKL7H7
	ZCKSD31
	ZCKL8
	ZCKL7
	ZCKS7
	ZCKS7H29
	ZCKMD31H29
	ZCKM6
	ZCKS2
	ZCKLD39H7
	ZCKS6H29
	ZCKMD37H29
	ZCKMD39H29
	ZCKM5H7
	ZCKM9
	ZCKMD35H7
	ZCKLD31H7
	ZCKM6H29
	ZCKS8
	ZCKL1H7
	ZCKSD35H29
	ZCKL6
	ZCKM8H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (mit Schutzbalg)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	7,500 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	53,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,550 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------