





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Hebel	ZCKY52 ZCKY11 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY14 ZCKY91 ZCKY53 ZCKY13 ZCKY51
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ7H29 ZCKJ6H29 ZCKJ404H7 ZCKJ9H7 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ6H7 ZCKJ11 ZCKJ7H7 ZCKJ9H29 ZCKJ2H7 ZCKJ4104H7 ZCKJD39 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJ1H7 ZCKJ21 ZCKJ8 ZCKJ21H7 ZCKJ8H29 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5H7 ZCKJD39H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5H29 ZCKJ4H7 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJD37 ZCKJ6 ZCKJ41H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2 ZCKJ4104H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ5 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ41H29 ZCKJ4104 ZCKJD31H29 ZCKJ11H29 ZCKJ404H29 ZCKJD39H29 ZCKJ404
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse

Operatortyp	Without operating lever Federrückstellung
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von links und/oder rechts CW und/oder CCW
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,165 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	6,200 cm
VPE 1 Länge	11,400 cm
VPE 1 Gewicht	170,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,932 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------