

ZCKE21

ZCKE-Positionsschalterkopf, Rollenstößel mit Kunststoffrolle



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ21H29 ZCKJ8 ZCKJ7H7 ZCKJ4 ZCKJ2 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ5 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJ7 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJD31H7 ZCKJD39H29 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ1H7 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJ4H7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H7 ZCKJ5H29 ZCKJ41H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ7H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung thermoplastisch
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	4,600 cm
VPE 1 Länge	6,200 cm
VPE 1 Gewicht	182,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,560 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------