

ZCKE626

ZCKE-Positionsschalterkopf, Stahl-
Rollenstößel, (-40) °C



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ2H7 ZCKJD31 ZCKJ41H7 ZCKJ1H29 ZCKJD31H29 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4 ZCKJ21H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39 ZCKJ5H29 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ41 ZCKJ5H7 ZCKJ5 ZCKJ21H7 ZCKJ41H29 ZCKJ6H29 ZCKJ1H7 ZCKJ4H7 ZCKJ7H7 ZCKJ8H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ8H29 ZCKJ21 ZCKJ8 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJD35H7 ZCKJ7 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJ2
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,155 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Niedrige Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	151,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	14
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,301 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------