



## Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Kopf	ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (-)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung

## Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung Niedrige Temperatur

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,400 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	5,600 cm
VPE 1 Gewicht	19,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,274 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---