



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Kopf	ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Metall (runde Stange 3 mm, L= 125 mm)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur 10...120 °C für hohe Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur 10...120 °C hohe Temperatur
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur Niedrige Temperatur Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	2,200 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
VPE 1 Gewicht	18,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,171 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------