Produktdatenblatt Eigenschaften

ZCKZ020

Anzeigemodul 1 LED mit Deckel, 24 V DC, für Positionsschalter

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Abdeckung + Leuchtanzeigenmodul
Zubehör / Zielkategorie	XCKT (Befestigung am Gehäuse)
Zubehör / Teilekategorie	Visualisierungsanwendung
Zubehör / Teiletyp	1 LED

Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 V
Spannungsbereich	20 - 30 V
Lebensdauer in Stunden	100000 h
Verpolungsschutz	Ja

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,900 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
VPE 1 Gewicht	64,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,140 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung 18 months	
--------------------------	--