

Hoja de datos del producto 15920

Características

Filtro antiparasita - ACTp 230/240 V CA



Principal

Tipo de producto o componente	Auxiliar de protección contra sobretensión (2 circuitos)
Nombre abreviado del equipo	ACTp
[Uc] tensión de circuito de control	110...240 V CA 50/60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	230 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo de montaje	Fijo, a la izquierda del TI
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	60 mm
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel 2 cable(s) 2,5 mm ² flexible Terminales de tipo túnel 2 cable(s) 1,5 mm ² rígido
Compatibilidad con sensores de corriente	Multi 9 Multi 9 DPN

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,7 cm
Paquete 1 Ancho	1,9 cm
Paquete 1 Longitud	8,6 cm
Paquete 1 Peso	0,058 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.