



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma PH
Type de produit ou équipement	Toit
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma PH boîtier
Description d'installation	Cellule - largeur 700 mm, profondeur 800 mm
Type de face avant	Opaque
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36

Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	700 mm
Profondeur	800 mm
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK10

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.