



### Principales

Gamme de produit	Kaedra
Type de produit ou équipement	Platine
Type de plastron	Avec découpe
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'installation
Dimensions de douille compatibles	1 poste 100 x 107 mm ofprise électrique

### Complémentaires

Matière du coffret	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Poids du produit	0,208 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	225 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Tenue au feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to CEI 62262

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.