



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3L
Longueur modules de 18 mm	22

Complémentaires

Nombre de voies	5 voies 3 P
Type de distribution	L1 L2 L3
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 3P
"Pas" de raccordement	27 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	81 mm
Marquage	L1 L2 L4
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage Bas sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	45
Largeur	405 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti9 NG125 Acti9 Acti 9 C120

Environnement

Normes	EN/CEI 61439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.