



Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom de l'appareil	TH
Type de produit ou équipement	Thermostat monté au mur

Complémentaires

Mode opératoire	Confort: 5...30 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Plage de réglage de la température	5...30 °C
Courant commuté maximum	10 A - 250 V pf = 1 4 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borne à vis
Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	25 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.