



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	MX + OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	0,1...3 A at 415 V, CA 0,1...6 A at <= 240 V, CA 0,1...1 A at 130 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	230...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V cc
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Vigî NG125[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125LMA[RETURN]Acti 9 Acti 9 NG125NA[RETURN]Acti 9 Acti9 NG125
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Indication de tension	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	106 mm
Largeur	33 mm
Profondeur	78 mm
Poids du produit	0,129 kg
Durée de vie électrique	10000 cycle se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Mode de raccordement	Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...2,5 mm² - rigide Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² - souple Plage de raccordement - 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² - flexible avec embout Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple Plage de raccordement - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide Plage de raccordement - 2 câble(s) 1,5 mm² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	MX + OF

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit	ASEFA[RETURN]ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Degré de protection IP	IP20 B se conformer à EN/CEI 60947-5-1 IP4 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Catégorie de surtension	II
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.