



Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Clip de fixation de clou
Nom de l'appareil	TC
Application	Installation de câble rond
Câble type	Câble rond 14 à 20 mm
Type d'installation	Intérieure
Équipement inclus	Clou
Diamètre du clou	2,5 mm
Longueur	35 mm
Profondeur d'encastrement	18 mm

Complémentaires

Nuance de la couleur	Blanc (NCS 0500)
Matière	Clip: polypropylène Clou: électrozingué acier trempé
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C2
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Résistant aux chocs
Quantité du lot	Lot de 100
Poids du produit	0,00275 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises