



Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Agrafe vissée
Nom de l'appareil	TCS
Application	Installation de câble rond
Équipement inclus	Vis
Nuance de la couleur	Noir (NCS S 9000-N)
Quantité du lot	Lot de 100

Complémentaires

Type d'installation	Intérieur/extérieur
Support de montage	Plafond Mural
Forme de la tête de vis	À encoche transversale
Forme de tournevis	Cruciforme Philips n° 2
Cable type	14...18 mm câble rond
Longueur	38 mm
Profondeur d'encastrement	23 mm
Diamètre de la vis	5 mm
Matière	Polypropylène: clip Électrozingué acier, C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6): vis
Poids du produit	0,0048 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises