




Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	380...480 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,7 à 1,1 x Un ouverture
Temps de réponse	50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pour ComPacT NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW
Puissance au maintien	4,5 VA
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NW Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie