



Principales

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme | PratiKa |
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Nom de l'appareil | prise PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 2P+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Britannique National |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Courant nominal (In) | 13 A |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable |
| Type de plaque | Couvercle |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Raccordement | Vis imperdables |
| Poids du produit | 0,095 kg |
| Dimension de base | 65 x 85 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Profondeur | 45,2 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | CEI 60884 |
| Degré de protection IP | IP65 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 conforming to EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |