



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Capsule
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de protection
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Mureva Mureva Industrial Plug
Courant nominal (In)	32 A
Description des pôles	3P+N+T
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Poids du produit	0,082 kg
Hauteur	250 mm
Largeur	103 mm
Profondeur	70 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises