



Principales

Gamme	Prisma
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application spécifique du produit	Alimentation de commande de moteur

Complémentaires

Type de coffret dédié	Cellule
Largeur du coffret/armoire en mm	650 mm
Largeur	575 mm
Hauteur	300 mm
Produit installé	GS1-F + 2LC1-D40 à 65 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 2LC1-D80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D40 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-F + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D115 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 2LC1-D50 à 80 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D50 à 65 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC1-D50 à 115 non réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GS1-J + LC2-D50 à 115 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique GV2-L + 3LC1-D40 à D50 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 2LC1-D80 à D115 2 vitesses avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D50 à D65 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhander avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + 3LC1-D80 démarreur étoile-triangle avec disjoncteur + contacteur + protection thermique NS80HMA + LC2-D115 réversible avec disjoncteur + contacteur + protection thermique
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Blanc
Code couleur	RAL 9001
Options couleur spéciale	Oui

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

