88120

PrismaSeT P Active - Plastron 1M - Contrôle cde moteur fixe - Tesys U avec LCDD

Principales

Nom système du panneau BT	Centre de contrôle moteur fixe Prisma Plus
Type de produit ou équipement	Plastron

Complémentaires

Type de coffret dédié	Cellule	
Largeur du coffret/armoire en mm	650 + 150 mm 600 mm	
Largeur	500 mm	
Hauteur	50 mm	
Produit installé	TeSys U non réversible avec disjoncteur et contacteur TeSys U réversible avec disjoncteur et contacteur	
Dispositif de commande et d'affichage local	Unité LCDD	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	1	
Matière	Acier	
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud	
Couleur	Blanc	
Code couleur	RAL 9001	
Options couleur spéciale	Oui	

Durabilité de l'offre

REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive
	européenne RoHS) 🚰 Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	⊡ Oui
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	☑ Informations De Fin De Vie
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène