



Principales

Type de carter	Standard
Nom de l'appareil	AW
Nom de gamme	Renforcé

Complémentaires

Courant nominal (In)	15 A
Matière du corps	Zinc moulé
Entrée de câble	Entrée de conduit 1 20 mm
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Technologie d'isolation	Huile
Emplacement de montage	Façade Arrière
Distance de fonctionnement	0,19 à 0,31 pouce
Course d'actionnement	1,27 Mm 2,29 mm
Taille	Roulette: 0,63 x 0,25 pouce
Mouvement d'attaque	Horizontale
Valeur du couple	0,34 N.m
Type d'unité de commande	Galet à rappel

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-18...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises