



### Principales

Type de carter	Kit enfichable
Nom de l'appareil	AW
Type de tête	Tête de piston haut
Nom de gamme	Renforcé

### Complémentaires

Courant nominal (In)	15 A
Matière du corps	Zinc moulé
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type de raccordement hydraulique	Entrée de conduit BSP 0,5 pouce
Technologie d'isolation	Huile
Matière	Fer: roulette
Distance de fonctionnement	0,19 à 0,31 pouce
Course d'actionnement	1,27 Mm 2,29 mm
Taille	Roulette: 0,63 x 0,25 pouce
Mouvement d'attaque	Horizontale
Valeur du couple	0,34 N.m
Type d'unité de commande	Galet à rappel momentané

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-18...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises