A9C15413

Acti9, iATLz auxiliaire de commande par bouton-poussoir lumineux 130...240VCA





Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iATLz
Type de produit ou équipement	Auxiliaire d'adaptation de l'impédance
[Uc] tension circuit de commande	130240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

•	
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Mode d'installation	Fixe, sur le côté gauche de TL
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	86 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	71 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage câble 0,54 mm² - rigidité du câble: rigide Borne du type à cage câble 0,54 mm² - rigidité du câble: rigide - avec embout Borne du type à cage câble 14 mm² - rigidité du câble: souple Borne du type à cage câble 14 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Accessoires associés	ITL (32 A) ITL (16 A)

Environnement

III
IP20 conforming to CEI 60529
2
95 % à 55 °C
-2050 °C
-4070 °C
EN/CEI 60669-2-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes