



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Act 9 iRC
Type de produit ou équipement	Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil	iRCC
Application	Relais de contrôle pour compresseur
Composition de contacts de signalisation	1F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Indication de tension	Empêche un redémarrage immédiat DEL verte de mise sous tension DEL rouge pour défaut Contrôle de l'alimentation électrique
Type de réglage	Bouton rotatif: surveillance de l'alimentation du compresseur Sélectionné par câblage: plage de mesure
Seuil de déclenchement	+/- 5 % of Us +/- 15 % of Us
Plage de temporisation	3...6 min
Erreur de précision	+/- 10 %
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	88,1 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	0,21 kg
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage6 câble(s) 1,5 mm² rigide

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.