



Présentation

Lead time

Commande spéciale – Contactez-nous pour
connaître les délais

Principales

Tension d'entrée principale	200...240 V
Nombre d'unité de rack	5U
Équipement inclus	Alimentation 120/240 V Adaptateur avec protocole modbus intégré

Généralités

Type de compresseur	Hélice
Modèles d'évacuation d'air	Flux ascendant
Prise d'air	Retour en arrière
Débit d'air	193,50 l/s

Physique

Hauteur	21,8 cm
Largeur	47,4 cm
Profondeur	75,2 cm
Poids du produit	26 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Nombre de sources d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50 Hz

Conformité

Certifications du produit	CCC[RETURN]CE
---------------------------	---------------

Environnement

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité	62,5 dBA
--	----------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.