ACRMD4KI-1

Clim de baie - bibloc 3,5 kW - avec unité intérieure - vidange par gravité

Présentation

Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour
	connaître les délais

Principales

Tension d'entrée principale	200240 V
Nombre d'unité de rack	5U
Equipement inclus	Alimentation 120/240 V Adaptateur avec protocole modbus intégré

Généralités

Type de compresseur	Hélice
Modèles d"évacuation d"air	Flux ascendant
Prise d"air	Retour en arrière
Débit d'air	193,5 l/s

Physique

Hauteur	21,8 cm
Largeur	47,4 cm
Profondeur	75,2 cm
Poids du produit	26 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Nombre de sources d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50 Hz

Conformité

Certifications du produit	CCC[RETURN]CE	

Environnement

	Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité	62,5 dBA
--	--	----------

Durabilité de l'offre

Directive UE RoHS	En cours d'investigation
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles