



## Présentation

Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
-----------	--

## Principales

Tension d'entrée principale	200...240 V
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel d'exploitation et de maintenance Manuel utilisateur

## Physique

Hauteur	61,7 cm
Largeur	85,6 cm
Profondeur	29,6 cm
Poids du produit	44,4 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

## Entrée

Nombre de sources d'alimentation	1
Fréquence du réseau	50 Hz

## Conformité

Certifications du produit	CCC[RETURN]CE
---------------------------	---------------

## Environnement

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'unité	51,5 dBA
--	----------

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.