



Principales

Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de distribution
Destination annexe repérage	Sortie de dérivation
Quantité du lot	Lot de 10
Description des pôles	1P

Complémentaires

Type de borne	Connecteurs à vis
Section de câble	0,34...2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple
Code couleur	RAL 7032
Raccordement	Avec embout de câble
Section de câble raccordement bas	4 mm ²
Matière du coffret	Polyamide 6.6
Tenue à la flamme	VO
Couleur du boîtier	Gris
Marquage	AB1-R AB1-G
Type d'accessoire de marquage	Repères clipsables
Matière	Cuivre
Mode d'installation	Pincé
Nombre de câbles	6
Nombre de connecteurs	6
Poids du produit	0,095 kg
[In] courant nominal	25 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V CSA CA 750 V se conformer à NF C 20-040 CA
Epaisseur	5 Mm 6 mm
Couple de serrage	10 N.m

Environnement

Fréquence de vibration	10...55 Hz
------------------------	------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises