



Principales

Gamme de produit	Alréa
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Fonction interrupteur	Va-et-vient
Commande	Enjoliveur

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA
Nuance de la couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui