



Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 25 mm 4 entrée défonçable pour 20...25 mm 2 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Bleu
Distance entre supports	60 mm
Profondeur interne	48 mm
Longueur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	50 mm
Section de câble	2,5 mm ²
Diamètre du tube	20 mm
Plombage	Sans

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
--------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.