



Principales

Gamme de produit	Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)

Complémentaires

Nombre de postes	2 postes
Entrée de câble	2 entrée défonçable diamètre : 20 mm 2 entrée défonçable diamètre : 25 mm 4 entrée défonçable diamètre : 20...25 mm
Entraxe	57 mm
Distance entre supports	60 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Montage de l'appareil	Encastré
Position de montage	Horizontal/vertical

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.