



## Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 6

## Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	2 x 3 postes
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015)
Entrée de câble	6 entrée défonçable
Entraxe	57 mm
Hauteur	155 mm
Largeur	142 mm
Profondeur	40 mm
Raccordement	Vissé
Diamètre du tube	0,84 mm
Profondeur interne	38 mm
Longueur	165 mm
Section de câble maximale	2,5 mm <sup>2</sup>
Plombage	Sans
Traitement de surface	Non traité

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	CEI 60670-1

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises