



Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Destination du produit	Pour prises 20 et 32 A
Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015)
Entrée de câble	6 entrée défonçable
Hauteur	84 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	40 mm
Distance entre supports	78 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	CEI 60670-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises