



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



### Principales

Input Connection Type	CEI 60320 C20
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1

### Physique

Couleur	Noir
Poids du produit	0,36 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

### Entrée

Courant de ligne max	20 A
Limites du courant d'entrée	20 A

### Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	20 A
Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60320 C19

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available