



Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



Principales

Type de produit ou équipement	Power cord
Input Connection Type	CEI 60320 C20
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1

Physique

Couleur	Noir
Poids du produit	0,36 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Courant de ligne max	10 A
----------------------	------

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	10 A
Nombre de prises d'alimentation	1 CEI 60320 C13

Conformité

Certifications du produit	listé UL
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available