



Présentation

Présentation	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. Shorter height allows for deployment underneath cabinets, desks, in remote office branch office spaces for a secure and discrete solution for IT devices.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	18U
Équipement fournis	Roulettes Portes Touche(S) Pieds de réglage Haut Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	92,5 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	90 cm
Poids du produit	67,13 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	75,57 cm
Profondeur de montage minimale	19,1 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	408,23 Kg dynamique 408,23 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available