## AR4000MVX432

# NetShelter CX - Mini Enclosure White Finish



Pré		

Présentation	Le Netshelter CX Mini est spécifiquement conçu pour héberger l'installation informatique d'un petit bureau, constituée d'un ou deux serveurs, de matériel réseau et de quelques périphériques. Il associe un fort pouvoir de réduction sonore à une capacité thermique modérée au sein d'une solution complète, le tout dans des conditions de fiabilité exceptionnelles avec le confort du plug-and-play. Conçu pour accepter les serveurs au format tour, le CX Mini peut également être converti pour accepter les serveurs racks à l'aide du kit de conversion de montage 12 U(AR4000MV12U). Le rack EIA résultant fait 600 mm de profondeur.
Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

### **Principales**

Type de produit ou équipement	Armoire rack	
Tension d'entrée principale	100 V	
	120 V	
	200 V	
	208 V	
	220 V	
	230 V	
	240 V	
Input Connection Type	NEMA 5-15P	
	CEI 60320 C14	;
Longueur de câble	0,6 m	
Nombre de câbles	8	
Equipement fournis	Ouvertures à brosse	
	Porte	
	Touche(S)	
	Porte verrouillable	
	Roulettes de type bureau	
	Barrette d'alimentation avec (3) prises IEC	
	Ventilateurs	
	Panneau arrière verrouillable amovible	
	Isolation phonique	
	Fiche de déballage	

## Physique

Hauteur	72 cm
Largeur	69 cm
Profondeur	93 cm
Poids	75 kg
Couleur	Blanc
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	70 cm

#### Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz

#### Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA	
Durabilité de l'offre		
REACh sans SVHC	Oui	
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive	
	européenne RoHS) 🗗 Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Informations d'exemption RoHS	ể Oui	
Communication environnementale	☑ Profil Environnemental Du Produit	