



Présentation

Présentation	Le NetShelter CX Mini est spécifiquement conçu pour héberger l'installation informatique d'un petit bureau, constituée d'un ou deux serveurs, de matériel réseau et de quelques périphériques. Il associe un fort pouvoir de réduction sonore à une capacité thermique modérée au sein d'une solution complète, le tout dans des conditions de fiabilité exceptionnelles avec le confort du plug-and-play. Conçu pour accepter les serveurs au format tour, le CX Mini peut également être converti pour accepter les serveurs racks à l'aide du kit de conversion de montage 12 U (AR4000MV12U). Le rack EIA résultant fait 600 mm de profondeur.
Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Tension d'entrée principale	100 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P CEI 60320 C14
Longueur de câble	0,61 m
Nombre de câbles	8
Équipement fournis	Ouvertures à brosse Porte Touche(S) Porte verrouillable Roulettes de type bureau Barrette d'alimentation avec (3) prises IEC Ventilateurs Panneau arrière verrouillable amovible Isolation phonique Fiche de déballage

Physique

Hauteur	72 cm
Largeur	69 cm
Profondeur	93 cm
Poids du produit	75 kg
Couleur	Blanc
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	70 cm

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Take-back	Take-back program available