



Présentation

Présentation	Ce passer-câbles vertical haute capacité de 30 cm de largeur pour racks ouverts à 2 et 4 montants comporte une goulotte à deux côtés avec plusieurs emplacements de fixation interne pour les câbles et des fixations souples en plastique toutes les 1 U pour le rangement des câbles dans les baies.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Equipement fournis	Portes Guide d'installation Matériel de montage 3 x supports intermédiaires
--------------------	--

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	213,4 cm
Largeur	30,4 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	36,3 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Certifications du produit	listé UL
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Take-back	Take-back program available

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.