



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | LinerGY              |
| Type de produit ou équipement | Terminaison du câble |
| Taille d'embout               | Moyen                |
| Normes                        | DIN 46228-4          |
| Type d'emballage              | Paquet distributeur  |
| Quantité du lot               | 5 jeux de 100        |
| Section de câble              | 0,75 mm <sup>2</sup> |

### Complémentaires

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Type d'embout                         | Faisceau double                |
| Informations complémentaires          | Sans support marqueur          |
| Couleur                               | Bleu                           |
| Matériau de la collerette             | Plastique sans halogène        |
| Matière du tube                       | Cuivre se conformer à ISO 1337 |
| Nombre de câbles                      | 2                              |
| Jauge AWG                             | AWG 20                         |
| Dimension de la lunette d'encadrement | Ø 2,8 x 5 mm                   |
| Diamètre du tube                      | 2 mm                           |
| Longueur                              | 15 mm                          |
| Longueur du tube                      | 8 mm                           |
| Poids du produit                      | 0,13 kg                        |

### Environnement

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Certifications du produit              | cCSAus       |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...105 °C |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                    |