



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Antenne DCF

Complémentaires

Compatibilité produit	10 minuterie annuelle ITA
Alimentation	Via la minuterie
Application	Bâtiment
Montage de l'appareil	Mural
Distance de fonctionnement	200 m
Type d'installation	Extérieure
Emplacement de montage	Tableau électrique extérieur
Signalisation locale	Activité réception: DEL flash
Protocole de synchronisation	DCF77
Section de câble	0,33...2,5 mm ²
Hauteur	38 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	89,5 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP54
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.