



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Wiser |
| Gamme | Wiser |
| Marque du produit | Schneider Electric |
| Accessoires associés | Wiser hub génération 2 |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de fumée |
| Application | Détection précoce des feux couvants et ouverts |
| Nom Mobile App | Wiser Home |
| Type de capteur électronique | Détecteur photo-électrique polarisé |
| Type d'emballage | Carton |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Alimentation | Secteur |
| [Us] tension d'alimentation | 230 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau de communication | Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
| Type de détection | Chaleur Fumée |
| Fonction disponible | Local alarme Fonction d'atténuation du bruit Autotest de détection de fumées |
| Type de technologie | Lumière diffuse (effet Tyndall) |
| Type de mesure | Fumée |
| Type de commande | Bouton (fonction test/silence) |
| Maximum number of device interconnected | 40 pour sans fil alarme 40 pour câblé |
| Horn level | 85 dB à 3 m, minimum |
| Plage de réglage de temporisation | 10 min (silence) |
| Signalisation locale | Visuel: 1 DEL (rouge) pour avertissement et batterie faible Visuel: 1 DEL (vert) pour état ON Son: signal (vert) Son: alarme |
| Mode de raccordement | 4 bornes à vis (arrière de l'appareil) |
| Matière | Thermoplastique |
| Type d'installation | Intérieure |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Support de montage | Plafond Montage mural |
| Mode de fixation | Par vis |
| Hauteur | 43 mm |
| Largeur | 115 mm |
| Profondeur | 115 mm |

Environnement

| | |
|---|-------------|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | 0...45 °C |
| Température ambiante de stockage | -20...60 °C |
| Humidité relative | 0...95 % |
| Certifications du produit | CE |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |