



Principales

Type de produit ou équipement	Module de compensation de charge
Compatibilité de gamme	Merten System Design variateur Merten System M variateur Renova variateur Exxact variateur Odace variateur Unica variateur Wiser variateur

Complémentaires

Tension nominale	230 V CA 50/60 Hz
Pertes de puissance maximales	2 W
Longueur de câble	15 cm
Largeur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	11,5 mm
Emplacement de montage	Intérieur
Normes	DIN 49073

Environnement

Echauffement	65 °C(habillage)
Température ambiante de stockage	-25...75 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie