



Principales

Gamme de produit	Sectionneur fusible TeSys
Type de produit ou équipement	Cartouche fusible
Nom de l'appareil	DF2
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA
[In] courant assigné d'emploi	8 A 400 V
Taille du fusible	8,5 x 31,5 mm
Calibre des fusibles	NFC
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Type de fusible	GG
Poids du produit	0,01 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Sans PVC	Oui