



Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Quantité par emballage	1 pièce

Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Entrée défonçable
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Dimensions intérieures	225 x 175 x 100 mm
Nombre d'entrées de câble	6 xM20/25 6 xM25/32
Matière	Polypropylène: corps et couvercle
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	115 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	195 mm
Poids du produit	0,58 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 conforming to CEI 60529
Classe IK	IK07 conforming to EN 50102
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises