



### Principales

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Gamme de produit     | Mureva FIX             |
| Type de produit      | Collier d'installation |
| Nuance de la couleur | Noir                   |
| Quantité du lot      | 1000 pièces            |

### Complémentaires

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Diamètre de serrage minimum | 26 mm                                      |
| Diamètre de serrage maximum | 62 mm                                      |
| Résistance à la déchirure   | Résistance à l'arrachement: 53 daN Ø 26 mm |
| Matière                     | PA (polyamide) 12 Rislan®                  |
| Longueur                    | 273 mm                                     |
| Largeur                     | 9 mm                                       |

### Environnement

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Absorption d'humidité max       | 0,9 %                                                       |
| Température de fonctionnement   | -60...85 °C<br>100 °C pendant 1000 heures<br>120 °C maximum |
| Tenue à la flamme               | HB se conformer à UL 94                                     |
| Normes                          | EN 50146                                                    |
| Caractéristique d'environnement | Résistant aux UV                                            |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |