



Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Outil de simulation

Complémentaires

Schéma de liaison à la terre	TN TT
Type de sortie	Socle de prise T2
Tension de sortie	400 V CA 50 Hz triphasé
Catégorie de mesure	Catégorie III 300 V
Tension d'essai	3,5 kV CA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	53 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	210 mm
Poids du produit	795 g
Couleur	Gris

Environnement

Normes	CEI 61851-1 CEI 61010-1 EN/CEI 60529
Degré de protection IP	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Température ambiante de fonctionnement	-10...45 °C
Température ambiante de stockage	-25...45 °C
Humidité relative	80 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui