



## Principales

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamme                                              | Linergy                                       |
| Nom du produit                                     | FT                                            |
| Nom de l'appareil                                  | GV2G                                          |
| Type de produit ou équipement                      | Peigne de raccordement                        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée         | Accessoire de connexion                       |
| Description des pôles                              | 3P                                            |
| Compatibilité de gamme                             | TeSys Deca<br>TeSys GV2<br>TeSys K<br>TeSys U |
| Nombre de dérivations                              | 4                                             |
| [I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel | 63 A                                          |
| "Pas" de raccordement                              | 54 mm                                         |

## Complémentaires

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Emplacement de montage                | Sur la borne |
| [U <sub>i</sub> ] tension d'isolement | 690 V        |
| Longueur                              | 206 mm       |
| Poids du produit                      | 0,085 kg     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                               |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                               |
| Sans mercure                        | Oui                                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |