



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom de l'appareil	GV2G
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Nombre de dérivations	4
[I _{th}] courant thermique conventionnel	63 A
"Pas" de raccordement	72 mm

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la borne
[Ui] tension d'isolement	690 V
Longueur	260 mm
Poids du produit	0,094 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie